

Ventosa plana (redonda)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.11938



SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	60,00
Conexión	M10-AG
Material de la boquilla	Aluminio



Datos de diseño SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	2,00 mm
Altura H	34,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	40,0 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Diámetro interior d	19,00 mm
Rosca G1	M10-MA
Longitud de rosca LG1	11,5 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,3 mm
Diámetro Ds	63,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11938

Art.-Nr.: 10.01.01.11938

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	75,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	150,00 N
Peso	51,1 g
Fuerza lateral	112,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	95,0 N
Volumen	15,000 cm ³
Tamaño	60,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAFT-C

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.11938

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.11938**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N054 M10-AG DN400 10.01.01.11942

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.11938**

Typ	n
Arandela de fricción	REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45 10.01.01.11943
Ventosa plana (redonda)	SAFT 60 NBR-60 10.01.01.11937

