

Düz vantuz (yuvarlak)

SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.11940



SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	80,00
Bağlantı	M10-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	2,00 mm
Yükseklik H	36,00 mm
Kafa çapı Dk	40,0 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
İç çap d	19,00 mm
Diş G1	M10-M
Diş uzunluğu LG1	11,5 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	7,3 mm
Çap Ds	83,0 mm
Çap Dmax(S)	86,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11940

Art.-Nr.: 10.01.01.11940

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	100,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	272,00 N
Ağırlık	69,50 g
Yanal kuvvet	212,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	185,0 N
Cilt	34,500 cm ³
Boyut	80,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAFT-C

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11940

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.11940**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N054 M10-AG DN400
	10.01.01.11942

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.11940**

Typ	Ürün numarası
Sürtünme rondelası	REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45
Düz vantuz (yuvarlak)	SAFT 80 NBR-60
	10.01.01.11943
	10.01.01.11939

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11940