


Art.-Nr.: 10.01.01.11940



SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG



Конструктивные данные SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	80,00
Соединение	M10-AG
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,00 mm
Высота H	36,00 mm
Диаметр головки Dk	40,0 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Внутренний диаметр d	19,00 mm
Резьба G1	M10-M
Длина резьбы LG1	11,5 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	7,3 mm
Диаметр Ds	83,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.11940



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	272,00 N
Вес	69,5 g
Поперечная сила	212,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	185,0 N
Объем	34,500 cm ³
размер	80,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAFT-C

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11940



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.11940

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N054 M10-AG DN400 10.01.01.11942



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.11940

Тип	Количество предметов
Фрикционная шайба	REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45 10.01.01.11943
Плоская присоска (круглая)	SAFT 80 NBR-60 10.01.01.11939

