


Art.-Nr.: 10.01.01.12179



SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	RA
Размеры (ДхШ)	80x30
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные SAOG-S 80x30 NBR-60 RA

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	24,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Длина L4	31,80 mm
Ширина присоски Bs	30,90 mm
Ls	80,90 mm
Lмакс.(S)	86,50 mm
Bмакс(S)	37,50 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.12179



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	105,00 N
Вес	36,3 g
Размеры (ДхШ)	80 x 30
Поперечная сила	130,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	91,0 N
Объем	11,000 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOG-S

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12179



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12179

Тип		Количество предметов
Монтажный переходник	ADP-A G1/8-AG-RA ADAP	10.01.10.00210
О-уплотнительное кольцо	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129
О-уплотнительное кольцо	O-RING 19x3.2 NBR-70	10.07.08.00123



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12179

Тип		Количество предметов
Колоколообразные присоски (овальные)	SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12177

