


Art.-Nr.: 10.01.01.12182



SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	RA
Размеры (ДхШ)	95x40
Материал ниппеля	алюминий



Конструктивные данные SAOG-S 95x40 NBR-60 RA

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	24,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Длина L4	31,80 mm
Ширина присоски Bs	40,60 mm
Ls	95,60 mm
Lмакс.(S)	101,00 mm
Bмакс(S)	46,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.12182



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	35,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	165,00 N
Вес	51,4 g
Размеры (ДхШ)	95 x 40
Поперечная сила	192,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	110,0 N
Объем	18,000 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOG-S

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12182



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12182

Тип		Количество предметов
Монтажный переходник	ADP-A G1/8-AG-RA ADAP	10.01.10.00210
О-уплотнительное кольцо	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129
О-уплотнительное кольцо	O-RING 19x3.2 NBR-70	10.07.08.00123



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12182

Тип		Количество предметов
Колоколообразные присоски (овальные)	SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12180

