


Art.-Nr.: 10.01.01.12253



SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
接続	G3/8-IG
サイズ (LxW)	60x20
ニップル材質	ニッケルめっき



デザインデータ SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG

デザインデータ

属性	値
高さ H	28.50 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリップの長さ LG1	9.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	5.0 mm
真空パッド幅 Bs	20.90 mm
Ls	60.90 mm
Lmax.(S)	65.80 mm
Bmax(S)	25.80 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12253



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	12.5 mm
吸着力 (-600mbar)	56.00 N
質量	40.7 g
サイズ (LxW)	60 x 20
水平方向の力	45.0 N
水平方向の力 油性表面	30.0 N
ポリウム	4.000 cm ³
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAOG-S

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12253



スペアパーツの注文データ 10.01.01.12253

Typ		Artikelnummer
ネジ接続用シールリング	DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL	10.07.08.00094
ジョイント	ERW-S G1/8-AG G3/8-IG	10.08.04.00077

