

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.12254



SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	G3/8-IG
Размеры (ДхШ)	80x30
Материал ниппеля	никелированный



Конструктивные данные SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	29,50 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	9,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Ширина присоски Bs	30,90 mm
Ls	80,90 mm
Lмакс.(S)	86,50 mm
Bмакс(S)	37,50 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12254

Колоколообразные присоски (овальные)
SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12254



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	105,00 N
Вес	48,6 g
Размеры (ДхШ)	80 x 30
Поперечная сила	130,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	91,0 N
Объем	11,000 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOG-S

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12254



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12254

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо (для закручивания)	DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL	10.07.08.00094
Расширительный элемент с шестигранником	ERW-S G1/8-AG G3/8-IG	10.08.04.00077



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12254

Тип		Количество предметов
Колоколообразные присоски (овальные)	SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12177



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12254