

Ventosa a campana (tonda)

SAG 60 NBR-60 G1/4-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.12267



SAG 60 NBR-60 G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	60,00
Connessione	G1/4-IG
Materiale del nipplo	Alluminio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	36,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	15,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	10,6 mm
Diametro Ds	63,5 mm
Diametro Dmax(S)	70,5 mm

Dati di costruzione SAG 60 NBR-60 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12267

Art.-Nr.: 10.01.01.12267

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	122,00 N
Peso	44,9 g
Forza laterale	153,0 N
Forza laterale superficie oleosa	80,0 N
Volume	22,000 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.12267

