

Ventosa a campana (tonda)

## SAG 80 NBR-60 G1/4-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.12268



SAG 80 NBR-60 G1/4-IG

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	80,00
Connessione	G1/4-IG
Materiale del nipplo	Alluminio



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	40,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	15,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	12,8 mm
Diametro Ds	83,0 mm
Diametro Dmax(S)	90,7 mm

Dati di costruzione SAG 80 NBR-60 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12268

1

Ventosa a campana (tonda)

## SAG 80 NBR-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12268



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (connesso)	70,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	217,00 N
Peso	59,10 g
Forza laterale	284,0 N
Forza laterale superficie oleosa	167,0 N
Volume	44,000 cm <sup>3</sup>
Misura	80,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12268](http://www.schmalz.com/10.01.01.12268)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12268](http://www.schmalz.com/10.01.01.12268)

2