

Ventosa a campana (tonda)

SAG 45 NBR-60 M10-AG


Art.-Nr.: 10.01.01.12296



SAG 45 NBR-60 M10-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	45,00
Connessione	M10-AG
Materiale del nipplo	Acciaio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	36,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	7,8 mm
Diametro Ds	47,0 mm
Diametro Dmax(S)	51,5 mm

Dati di costruzione SAG 45 NBR-60 M10-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12296

Ventosa a campana (tonda)

SAG 45 NBR-60 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12296



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	68,00 N
Peso	27,80 g
Misura	45,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.12296



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12296