

Art.-Nr.: 10.01.01.12063



SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

**Технические данные**


| Attribute                     | Value           |
|-------------------------------|-----------------|
| Твердость материала [Shore A] | 15,0 Shore A    |
| Материал уплотнения           | EPDM            |
| размер                        | 160,00          |
| Тип материала                 | Губчатая резина |
| Цвет                          | черный          |
| Соединение                    | G1/2"-F         |

Вакуумная плита SPK (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SPK – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина, поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SPK

Доступные аксессуары: сенсорный клапан



Конструктивные данные SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

**Конструктивные данные**

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Длина L2            | 36,50 mm |
| Высота H            | 25,50 mm |
| Резьба G1           | G1/2"-F  |
| Длина резьбы LG1    | 14,5 mm  |
| Резьба G2           | G1/4"-F  |
| Длина резьбы LG2    | 14,5 mm  |
| Размер отверстия d3 | 148,0 mm |
| Ход пружины Z       | 6,0 mm   |
| Диаметр Ds          | 159,0 mm |
| Диаметр Dmax(S)     | 179,0 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.12063



## Технические данные

| Attribute                            | Value                   |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Твердость материала [Shore A]        | 15,0 Shore A            |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 12,0 mm                 |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 1.000,0 mm              |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 1.060,00 N              |
| Вес                                  | 940,0 g                 |
| Объем                                | 129,000 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 160,00                  |
| Количество складок                   | 0,0                     |
| Семейство продуктов                  | SPK                     |

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.12063](http://www.schmalz.com/10.01.01.12063)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.12063

| Тип              |               | Количество предметов |
|------------------|---------------|----------------------|
| Сенсорный клапан | TV G1/4-AG 13 | 10.05.10.00061       |
| Чехол присоски   | SU 210        | 10.01.01.12439       |



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12063

| Тип                                           |                        | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPK | DR-SPK 160 MOS EPDM-15 | 10.01.01.12075       |

