



SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	15,0 Shore A
Material de junta	EPDM
Tamaño	160,00
Color	negra
Conexión	G1/2"-HE


La placa de ventosa SPK (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SPK – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPK

Accesorios disponibles: válvula palpadora

Datos de diseño



Atributo	Valor
Longitud L2	36,50 mm
Altura H	25,50 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	14,5 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	14,5 mm
Tamaño del orificio d3	148,0 mm
Recorrido de resorte Z	6,0 mm
Diámetro Ds	159,0 mm
Diámetro Dmax(S)	179,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SPK 160 MOS EPDM-15 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12063

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	15,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	1.000,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.060,00 N
Peso	940,0 g
Volumen	129,000 cm ³
Tamaño	160,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPK

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza lisa, seca y uniforme - no incluyen factor de seguridad Diámetro de la manguera: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12063

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.12063**

Typ	n
Válvula palpadora	TV G1/4-AG 13
Funda para ventosa	SU 210

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.12063**

Typ	n
Junta anular p. placa ventosa SPK	DR-SPK 160 MOS EPDM-15

