

Art.-Nr.: 10.01.01.12175




SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value             |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi           | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A      |
| Bağlantı                   | G1/4-AG           |
| Boyutlar (LxW)             | 60x20             |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum         |

## Tasarım verileri

| Attribute           | Value    |
|---------------------|----------|
| Yükseklik H         | 24,00 mm |
| Nominal çap dn      | 5,00 mm  |
| Dış G1              | G1/4"-M  |
| Dış uzunluğu LG1    | 10,0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1  | 17,0 mm  |
| Yay stroku Z        | 5,0 mm   |
| Vantuz genişliği Bs | 20,90 mm |
| Ls                  | 60,90 mm |
| Lmaks.(S)           | 65,80 mm |
| Bmaks(S)            | 25,80 mm |



Tasarım verileri SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG



**SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG**

Art.-Nr.: 10.01.01.12175

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Nitril kauçuk NBR     |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 56,00 N               |
| Ağırlık                            | 22,10 g               |
| Boyutlar (LxW)                     | 60 x 20               |
| Yanal kuvvet                       | 45,0 N                |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey           | 30,0 N                |
| Cilt                               | 4,000 cm <sup>3</sup> |
| Körük Sayısı                       | 0,0                   |
| Ürün ailesi                        | SAOG-S                |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.12175](http://www.schmalz.com/10.01.01.12175)

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12175**

| Typ                                | Ürün numarası                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sızdırmazlık halkası (f. vidalama) | DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL 10.07.08.00094 |
| Altıgen somun                      | MUTT G1/4x6 ST-VZ 20.03.09.00020        |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12175](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12175)