




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	40,00
Résistance thermique	200,0 °C
Connexion	G3/8-IG
Matière de l'insert	Nickelé

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

La ventouse SAF HT2, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	38,00 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	9,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	41,0 mm
Diamètre Dmax(S)	46,0 mm

Données de construction SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

Ventouse plate (ronde)

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12354



Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspiration (-600mbar)	69,00 N
Taille	40,00
Résistance thermique	200,0 °C
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12354



Données de commande des accessoires 10.01.01.12354

Typ	num
Couverture pour ventouse	SU 40
	10.01.01.12856



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12354