

Ventouse en cloche (ovale)

## SAOG-S 60x20 NBR-60 RA


Art.-Nr.: 10.01.01.12176



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Connexion	RA
Dimension (LxI)	60x20
Matière de l'insert	Aluminium

SAOG-S 60x20 NBR-60 RA



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	23,50 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Longueur L4	31,80 mm
Largeur de la ventouse Bs	20,90 mm
Ls	60,90 mm
Lmax.(S)	65,80 mm
Bmax(S)	25,80 mm

Données de construction SAOG-S 60x20 NBR-60 RA



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12176](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12176)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.12176

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	56,00 N
Poids propre	27,6 g
Dimension (Lxl)	60 x 20
Force latérale	45,0 N
Force latérale surface huileuse	30,0 N
Volume	4,000 cm <sup>3</sup>
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAOG-S

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.12176](http://www.schmalz.com/10.01.01.12176)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.12176**

Typ		num
Adapteur de support	ADP-A G1/8-AG-RA ADAP	10.01.10.00210
Joint torique	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129
Joint torique	O-RING 19x3.2 NBR-70	10.07.08.00123

