


Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12248



SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG



Dati di costruzione SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Connessione	G1/4-IG
Dimensione (lxl)	80x30
Materiale del nipplo	Nichelato

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	29,00 mm
Diametro nominale dn	5,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Larghezza ventosa Bs	30,90 mm
Ls	80,90 mm
Lmax.(S)	86,50 mm
Bmax(S)	37,50 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12248

Art.-Nr.: 10.01.01.12248

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	105,00 N
Peso	34,9 g
Dimensione (lxl)	80 x 30
Forza laterale	130,0 N
Forza laterale superficie oleosa	91,0 N
Volume	11,000 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAOG-S

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.12248

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.12248**

Typ		codice articolo
Anello di tenuta (p. l'avvitamento)	DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL	10.07.08.00094
Ampliamento con esagono	ERW-S G1/8-AG G1/4-IG	10.08.04.00076

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.01.12248**

Typ		codice articolo
Ventosa a campana (ovale)	SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12177

