

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.12249



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	G1/4-IG
Размеры (ДхШ)	95x40
Материал ниппеля	никелированный

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	29,00 mm
Номинальный диаметр dn	5,50 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	6,0 mm
Ширина присоски Bs	40,60 mm
Ls	95,60 mm
Lmax.(S)	101,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm

Конструктивные данные SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12249

Колоколообразные присоски (овальные)
SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12249



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	35,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	165,00 N
Вес	50,8 g
Размеры (ДхШ)	95 x 40
Поперечная сила	192,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	110,0 N
Объем	18,000 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOG-S

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12249



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12249

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо (для закручивания)	DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL	10.07.08.00094
Расширительный элемент с шестигранником	ERW-S G1/8-AG G1/4-IG	10.08.04.00076



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12249

Тип		Количество предметов
Колоколообразные присоски (овальные)	SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12180



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12249