

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.12253



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Соединение	G3/8-IG
Размеры (ДхШ)	60x20
Материал ниппеля	никелированный

SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	28,50 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	9,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	22,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Ширина присоски Bs	20,90 mm
Ls	60,90 mm
Lмакс.(S)	65,80 mm
Bмакс.(S)	25,80 mm

Конструктивные данные SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12253

Колоколообразные присоски (овальные)
SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12253



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12,5 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	56,00 N
Вес	40,7 g
Размеры (ДхШ)	60 x 20
Поперечная сила	45,0 N
Поперечная сила маслянистой поверхности	30,0 N
Объем	4,000 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SAOG-S

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12253



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12253

Тип		Количество предметов
Уплотнительное кольцо (для закручивания)	DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL	10.07.08.00094
Расширительный элемент с шестигранником	ERW-S G1/8-AG G3/8-IG	10.08.04.00077



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12253