


Art.-Nr.: 10.01.01.12459



SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ (LxW)	70 x 25
接続	G1/4-IG
ニップル材質	真鍮



デザインデータ SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	35.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	12.8 mm
真空パッド幅 Bs	22.60 mm
Ls	67.20 mm
Lmax.(S)	71.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12459



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
離脱力	81.00 N
質量	34.0 g
サイズ (LxW)	70 x 25
水平方向の力	46.0 N
水平方向の力 油性表面	20.0 N
折りたたみ式本数	0.0
離脱力 油性の表面	60.00 N
ワーク角度 W min.	80.0 °
製品ファミリー	SAOK

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12459



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12459