




SAG 45 NBR-60 M10-AG

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	45.00
接続	M10-AG
ニップル材質	スチール



デザインデータ

属性	値
高さ H	36.50 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スレッド G1	M10-M
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	7.8 mm
径 Ds	47.0 mm
径 Dmax(S)	51.5 mm

デザインデータ SAG 45 NBR-60 M10-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.12296



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	68.00 N
質量	27.80 g
サイズ	45.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12296

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12296