

Ventosa para cantos (ovalada)

SAOK 70x25 NBR-60 RA


Art.-Nr.: 10.01.01.12481



SAOK 70x25 NBR-60 RA

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	70 x 25
Conexión	RA
Material de la boquilla	Aluminio



Datos de diseño SAOK 70x25 NBR-60 RA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	30,50 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Recorrido de resorte Z	12,8 mm
Longitud L4	32,00 mm
Anchura de ventosa Bs	22,60 mm
Ls	67,20 mm
Lmáx.(S)	71,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12481

Art.-Nr.: 10.01.01.12481

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Fuerza de arranque	81,00 N
Peso	34,4 g
Dimensión (LxAn)	70 x 25
Fuerza lateral	46,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	20,0 N
Número de pliegues	0,0
Fuerza de arranque superficie aceitosa	60,00 N
Ángulo de la pieza W mín.	80,0 °
Familia de productos	SAOK

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12481

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.12481**

Typ		n
Adaptador de montaje	ADP-A G1/8-AG-RA ADAP	10.01.10.00210
Junta tórica	O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB	10.07.08.00129
Junta tórica	O-RING 19x3.2 NBR-70	10.07.08.00123

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.12481**

Typ		n
Ventosa para cantos (ovalada)	SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12443

