

Ventouse en cloche (ovale)


SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12303



SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG



Données de construction SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG

Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Connexion	M10-AG
Dimension (Lxl)	80x30
Matière de l'insert	Acier

Données de construction

Hauteur H	33,50 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Filetage G1	M10-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	16,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	30,90 mm
Ls	80,90 mm
Lmax.(S)	86,50 mm
Bmax(S)	37,50 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12303

Art.-Nr.: 10.01.01.12303

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	105,00 N
Poids propre	34,10 g
Dimension (Lxl)	80 x 30
Force latérale	130,0 N
Force latérale surface huileuse	91,0 N
Volume	11,000 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAOG-S

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

