

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.12303



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Connessione	M10-AG
Dimensione (lxl)	80x30
Materiale del nipplo	Acciaio

SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG



Dati di costruzione

Altezza H	33,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	M10-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	16,0 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Larghezza ventosa Bs	30,90 mm
Ls	80,90 mm
Lmax(S)	86,50 mm
Bmax(S)	37,50 mm

Dati di costruzione SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12303

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12303



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	105,00 N
Peso	34,10 g
Dimensione (lxl)	80 x 30
Forza laterale	130,0 N
Forza laterale superficie oleosa	91,0 N
Volume	11,000 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAOG-S

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12303