

Art.-Nr.: 10.01.01.12651



Технические данные


Attribute	Value
Материал	алюминий
Форма	Высокий поток
Подсоединение сжатого воздуха	M5-F
Диаметр	30,0 mm

SBS 30 HF M5-IG AL

Плавающая присоска SBS поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Плавающая присоска типа SBS — доступна в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала HT1
- Опциональное добавление продукта: центральная опора

Доступные запасные части: резиновый буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	32,00 mm
Высота H1	17,50 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	30,00 mm
Резьба G1	M5-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	22,0 mm

Конструктивные данные SBS 30 HF M5-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12651




Технические данные

Attribute	Value
Вес	30,5 g
Потребление воздуха [л/мин]	140,0 l/min
Потребление воздуха	8,400 m³/h
Сила удержания	5,0 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS


Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.



Рабочие характеристики



Потребление воздуха



Сила удержания



Потребление воздуха

Тип	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490



Art.-Nr.: 10.01.01.12651



Сила удержания

Тип	1	2	3	4	5	6
SBS 20 HF	0.50	1.00	2.00	2.70	3.30	4.00
SBS 30 HF	1.00	2.30	3.00	4.00	5.00	5.50
SBS 40 HF	3.00	5.10	7.80	10.00	11.00	12.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12651**Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12651**

Тип	Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12585

