

Art.-Nr.: 10.01.01.12777



Технические данные


Attribute	Value
Материал	алюминий
Функция дополнительной присоски	Центральная опора
Форма	Стандартный расход
Подсоединение сжатого воздуха	G1/8"-F
Диаметр	60,0 mm

SBS 60 SF G1/8-IG CS AL

Плавающая присоска SBS поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Плавающая присоска типа SBS — доступна в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала HT1
- Опциональное добавление продукта: центральная опора

Доступные запасные части: резиновый буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	61,60 mm
Высота H1	17,40 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	60,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	45,0 mm

Конструктивные данные SBS 60 SF G1/8-IG CS AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12777




Технические данные

Attribute	Value
Вес	120,0 g
Потребление воздуха [л/мин]	150,0 l/min
Потребление воздуха	9,000 m³/h
Сила удержания	13,0 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS


Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.



Рабочие характеристики



Потребление воздуха



Сила удержания



Потребление воздуха

Тип	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12777



Сила удержания

Тип	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12777**Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12777**

Тип	Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12780

