




SGPN 35 SI-50 G1/4-AG

Der Sauger SGPN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Sauger vom Typ SGP – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
- Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SGP, Anschlussnippel SA-NIP



Konstruktionsdaten SGPN 35 SI-50 G1/4-AG

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50,0 Shore A
Baugröße	35,00
Materialeigenschaft	FDA
Vakuum-Anschluss	G1/4"-AG
Nippelwerkstoff	Aluminium

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	28,50 mm
Nenndurchmesser dn	5,50 mm
Gewinde G1	G1/4"-AG
Gewindelänge LG1	10,0 mm
Schlüsselweite SW1	17,0 mm
Federweg Z	0,5 mm
Durchmesser Ds	34,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	35,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3



Flachsauggreifer (rund)

SGPN 35 SI-50 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12785



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	50,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	31,00 N
Gewicht	14,4 g
Volumen	2,800 cm ³
Baugröße	35,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SGPN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.12785



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.12785

Typ	Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	10.01.01.00820



Bestelldaten Verschleißteile 10.01.01.12785

Typ	Artikelnummer
Flachsauger (rund)	10.01.01.12784

