


Ventosa plana (redonda)

SGP 40 HT1-60 N035


Art.-Nr.: 10.01.01.12812



SGP 40 HT1-60 N035

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	40,00



Datos de diseño SGP 40 HT1-60 N035

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,50 mm
Altura H	20,60 mm
Diámetro de la cabeza Dk	16,0 mm
Diámetro interior d	8,00 mm
Recorrido de resorte Z	2,3 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12812

Ventosa plana (redonda)

SGP 40 HT1-60 N035



Art.-Nr.: 10.01.01.12812



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 035
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	33,00 N
Peso	5,20 g
Volumen	3,800 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGP

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12812



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12812