

Art.-Nr.: 10.01.01.12837




Technische Daten

Baugröße	50,00
Temperaturbeständigkeit	80,0 °C
Spannbereich [mm]	45,0 ... 60,0 mm

SU 50

Der Sauger-Überzug SU wird im gewünschten Durchmesser geliefert.



Konstruktionsdaten

Außendurchmesser D2	30,0 mm
Außendurchmesser D	57,00 mm
Innendurchmesser d	5,00 mm

Konstruktionsdaten SU 50



Art.-Nr.: 10.01.01.12837

**Technische Daten**

Gewicht	0,70 g
Baugröße	50,00
Produktfamilie	SU
Spannbereich [mm]	45,0 ... 60,0 mm

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszulegen.

