

Art.-Nr.: 10.01.01.12849



SGPN 35 HT1-60 G1/4-IG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	35,00
Вакуумное соединение	G1/4"-F
Материал ниппеля	алюминий

Плоская присоска SGPN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGP – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SGP, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные SGPN 35 HT1-60 G1/4-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	38,50 mm
Номинальный диаметр dn	5,50 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	0,5 mm
Диаметр Ds	34,0 mm
Диаметр Dmax(S)	35,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.12849



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	31,00 N
Вес	14,4 g
Объем	2,800 cm ³
размер	35,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGPN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12849



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12849

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N034 G1/4-IG DN550 10.01.01.00819



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12849

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SGP 35 HT1-60 N034 10.01.01.12811

