

Ventosa plana (redonda)

## SGP 30 HT1-60 N033




Art.-Nr.: 10.01.01.12395



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	30,00
Propiedades del material	no deja marcas

SGP 30 HT1-60 N033



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	15,70 mm
Altura H	22,20 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,6 mm
Diámetro interior d	11,20 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	32,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGP 30 HT1-60 N033



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12395](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12395)

Ventosa plana (redonda)

## SGP 30 HT1-60 N033



Art.-Nr.: 10.01.01.12395



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 033
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	19,00 N
Peso	3,1 g
Volumen	3,000 cm <sup>3</sup>
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGP

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.12395](http://www.schmalz.com/10.01.01.12395)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12395](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12395)