




SPF 10 ED-65 SC030

Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPF tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci



Tasarım verileri SPF 10 ED-65 SC030

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	10,00

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,20 mm
Yükseklik H	8,50 mm
Kafa çapı Dk	9,6 mm
İç çap d1	7,2 mm
İç çap d	5,50 mm
Yay stroku Z	1,0 mm
Çap Ds	10,5 mm
Çap Dmax(S)	12,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 030
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8,0 mm
Çekme kuvveti	5,20 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4,40 N
Ağırlık	0,35 g
Yanal kuvvet	3,5 N
Cilt	0,297 cm ³
Boyut	10,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12894

