

Art.-Nr.: 10.01.01.12896

**Dati tecnici**


Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	60,00
Altezza H	18,10 mm

SPF 60 ED-65 SC050

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

- Ventosa del tipo SPF (1° passo) – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC (2° passo) – disponibile con diverse filettature

Accessorio disponibili: filtro

**Dati di costruzione**

Altezza H2	7,50 mm
Altezza H	18,10 mm
Diametro della testa Dk	22,1 mm
Diametro interno d1	17,5 mm
Diametro interno d	10,50 mm
Freccia elastica Z	5,1 mm
Diametro Ds	61,2 mm
Diametro Dmax(S)	65,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPF 60 ED-65 SC050



Art.-Nr.: 10.01.01.12896

**Dati tecnici**

Famiglia di nipple	SC 050
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	70,0 mm
Forza di strappo	135,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	107,00 N
Peso	9,00 g
Forza laterale	65,0 N
Volume	12,669 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SPF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.12896**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546
Filtro tondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308

