


Art.-Nr.: 10.01.01.12909



SGP 20 FPM-65 N016

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Fluorocautchuc FPM
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	20,00



Dati di costruzione

Altezza H2	7,10 mm
Altezza H	10,40 mm
Diametro della testa Dk	11,0 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	20,0 mm
Diametro Dmax(S)	22,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGP 20 FPM-65 N016



Art.-Nr.: 10.01.01.12909

**Dati tecnici**

Famiglia di nippli	N 016
Materiale della ventosa	Fluorocaotchuc FPM
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	8,50 N
Peso	1,5 g
Volume	0,599 cm ³
Misura	20,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGP

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

