

Sauggreifer-Überzug  
**SU 120**

Art.-Nr.: 10.01.01.12437




SU 120

Der Sauger-Überzug SU wird im gewünschten Durchmesser geliefert.

#### Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	120,00
Temperaturbeständigkeit	80,0 °C
Spannbereich [mm]	115,0 ... 130,0 mm



Konstruktionsdaten SU 120

#### Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Außendurchmesser D2	50,0 mm
Außendurchmesser D	132,00 mm
Innendurchmesser d	5,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.12437

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	2,80 g
Baugröße	120,00
Produktfamilie	SU
Spannbereich [mm]	115,0 ... 130,0 mm

Hinweis: Bei vertikaler Anwendung mit Saugplatte oder Sauggreifer reduziert sich die Querkraft um bis zu 70%. Der Vakuum-Erzeuger ist mit 10% höherer Saugleistung auszulegen.

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.01.01.12437](http://www.schmalz.com/10.01.01.12437)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12437](http://www.schmalz.com/10.01.01.12437)