

Art.-Nr.: 10.01.01.12438




Datos técnicos

Tamaño	160,00
Temperatura resistencia	80,0 °C
Margen de fijación [mm]	150,0 ... 180,0 mm

SU 160

La funda para ventosas SU se suministra en el diámetro deseado.



Datos de diseño

Diámetro exterior D2	50,0 mm
Diámetro exterior D	170,00 mm
Diámetro interior d	5,00 mm

Datos de diseño SU 160



Art.-Nr.: 10.01.01.12438



Datos técnicos

Peso	4,30 g
Tamaño	160,00
Familia de productos	SU
Margen de fijación [mm]	150,0 ... 180,0 mm

Nota: En aplicaciones verticales con placa de ventosa o ventosa, la fuerza lateral disminuye hasta un 70%. El generador de vacío debe poder proporcionar un 10% más de potencia de aspiración.

