

Piastra di aspirazione (tonda)

## SGF 150 HT1-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13021



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	150,00
Connessione	G1/2"-IG

SGF 150 HT1-60 G1/2-IG

La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta del tipo DR-SGF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Piastra portante in alluminio con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF

Accessori disponibili: valvola ad impulsi, filtro tondo



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13021](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13021)

1



Piastra di aspirazione (tonda)

## SGF 150 HT1-60 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13021



### Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13021

Typ		Numero articolo
Filtro tondo	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06	10.07.01.00110
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Rivestimenti di protezione	PC 150	10.01.01.13087
Copertura per ventosa	SU 160	10.01.01.12438
Flexolink HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
Flexolink HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
Flexolink HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.13021

Typ		Numero articolo
Vite di chiusura senza collare	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048
Anello tenuta piastra aspiraz. SGF	DR-SGF 150 HT1-60	10.01.01.13020



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13021](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13021)