

Ventosa per Spigoli (ovale)

## SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.12462



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensione (lxl)	70 x 25
Connessione	G1/4-IG
Materiale del nipplo	Ottone

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	35,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	12,8 mm
Larghezza ventosa Bs	22,60 mm
Ls	67,20 mm
Lmax.(S)	71,00 mm

Dati di costruzione SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12462](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12462)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.12462

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT2
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Forza di strappo	75,00 N
Peso	39,6 g
Dimensione (lxl)	70 x 25
Forza laterale	42,0 N
Numero di pieghe	0,0
Forza di strappo superficie oleosa	59,00 N
Angolare del pezzo W min.	80,0 °
Famiglia di prodotti	SAOK

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.12462](http://www.schmalz.com/10.01.01.12462)

