




SAOK 70x25 NBR-60 RA

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ (LxW)    | 70 x 25      |
| 接続           | RA           |
| ニップル材質       | アルミ          |



デザインデータ SAOK 70x25 NBR-60 RA

## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H        | 30.50 mm |
| 呼び径 dn      | 4.00 mm  |
| スプリングストロークZ | 12.8 mm  |
| グリップの長さ L4  | 32.00 mm |
| 真空パッド幅 Bs   | 22.60 mm |
| Ls          | 67.20 mm |
| Lmax.(S)    | 71.00 mm |

Art.-Nr.: 10.01.01.12481



## 技術資料

| 属性           | 値          |
|--------------|------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR |
| ホース径 (推奨) d  | 6.0 mm     |
| 離脱力          | 81.00 N    |
| 質量           | 34.4 g     |
| サイズ (LxW)    | 70 x 25    |
| 水平方向の力       | 46.0 N     |
| 水平方向の力 油性表面  | 20.0 N     |
| 折りたたみ式本数     | 0.0        |
| 離脱力 油性の表面    | 60.00 N    |
| ワーク角度 W min. | 80.0 °     |
| 製品ファミリー      | SAOK       |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.12481](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12481)



## スぺアパーツの注文データ 10.01.01.12481

| Typ     | 製品コード                                   |
|---------|-----------------------------------------|
| 取付用アダプタ | ADP-A G1/8-AG-RA ADAP 10.01.10.00210    |
| Oリング    | O-RING 10x1.5 NBR-70 GLB 10.07.08.00129 |
| Oリング    | O-RING 19x3.2 NBR-70 10.07.08.00123     |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.01.12481

| Typ        | 製品コード                                    |
|------------|------------------------------------------|
| 長円ベル型真空パッド | SAOK 70x25 NBR-60 G1/8-IG 10.01.01.12443 |

