

Art.-Nr.: 10.01.01.13048



SGPN 20 FPM-65 G1/8-IG


## Teknik veriler

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Vantuz malzemesi           | Fluorocaotchuc FPM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65,0 Shore A       |
| Boyut                      | 20,00              |
| Vakum bağlantısı           | G1/8"-F            |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum          |

Düz vantuz SGPN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGP tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGP, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri SGPN 20 FPM-65 G1/8-IG

## Tasarım verileri

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 22,40 mm |
| Nominal çap dn     | 3,50 mm  |
| Diş G1             | G1/8"-F  |
| Diş uzunluğu LG1   | 8,0 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 1,5 mm   |
| Çap Ds             | 20,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 22,0 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

## SGPN 20 FPM-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.13048



### Teknik veriler

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi               | Fluorocaotchuc FPM    |
| Malzeme sertliği [Shore A]     | 65,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2,0 mm                |
| Emme kuvveti (-600mbar)        | 8,50 N                |
| Ağırlık                        | 4,80 g                |
| Cilt                           | 0,310 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                          | 20,00                 |
| Körük Sayısı                   | 0,0                   |
| Ürün ailesi                    | SGPN                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.13048

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 |
|                       | 10.01.06.05731            |



### Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.13048

| Typ                   | Ürün numarası      |
|-----------------------|--------------------|
| Düz vantuz (yuvarlak) | SGP 20 FPM-65 N016 |
|                       | 10.01.01.12909     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13048](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13048)