


Art.-Nr.: 10.01.01.12688



SBS 100 SF G1/8-IG AL


Données techniques

Matière	Aluminium
Forme	Standard Flow
Raccord air comprimé	G1/8"-F
Diamètre	100,0 mm

La ventouse à coussin d'air SBS est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière HT1
- Eléments complémentaires en option : soutien au centre

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction



Données de construction SBS 100 SF G1/8-IG AL

Données de construction


Largeur B	101,00 mm
Hauteur H1	17,40 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	100,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M4-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	75,0 mm
Filetage G3	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.01.01.12688

**Données techniques**

Poids propre	295,00 g
Consommation d'air [l/min]	225,0 l/min
Consommation d'air	13,500 m³/h
Force de préhension	46,0 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS

Indication : Force de prise et consommation d'air : Les valeurs indiquées se réfèrent à une pression de service de 5 bar, mesurée sur une pièce étanche. Les valeurs réelles peuvent diverger selon les caractéristiques de la pièce

**Données de performance**

Force de préhension

**Force de préhension**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.12688**

Typ	Nombre d'article
Surface de frottement (pinces spéc.) REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12688