

Art.-Nr.: 10.01.01.13237



SPF 10 ED-65 M5-AG

### Технические данные


| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | Эластодур ED |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A |
| размер                        | 10,00        |
| Резьба G1                     | M5-M         |

Присоска SPF (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SPF – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SPF, соединитель Schmalz

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные SPF 10 ED-65 M5-AG

### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 13,50 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 1,80 mm  |
| Резьба G1                 | M5-M     |
| Длина резьбы LG1          | 4,7 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1 | 8,0 mm   |
| Ход пружины Z             | 1,0 mm   |
| Диаметр Ds                | 10,5 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 12,0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.13237



## Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | Эластодур ED          |
| Твердость материала [Shore A]        | 65,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 8,0 mm                |
| Сила отрыва                          | 5,20 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 4,40 N                |
| Вес                                  | 1,0 g                 |
| Поперечная сила                      | 3,5 N                 |
| Объем                                | 0,297 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 10,00                 |
| Количество складок                   | 0,0                   |
| Семейство продуктов                  | SPF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.13237](http://www.schmalz.com/10.01.01.13237)



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.13237

| Тип                              | Количество предметов |
|----------------------------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz SC 030 M5-AG | 10.01.06.02802       |



## Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.13237

| Тип                                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Плоская присоска (круглая) SPF 10 ED-65 SC030 | 10.01.01.12894       |

