

Art.-Nr.: 10.01.01.12689



SBS 100 HF G1/8-IG AL


Технические данные

Attribute	Value
Материал	алюминий
Форма	Высокий поток
Подсоединение сжатого воздуха	G1/8"-F
Диаметр	100,0 mm

Плавающая присоска SBS поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Плавающая присоска типа SBS — доступна в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала HT1
- Опциональное добавление продукта: центральная опора

Доступные запасные части: резиновый буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные SBS 100 HF G1/8-IG AL

Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	101,00 mm
Высота H1	17,40 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	100,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	75,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12689




Технические данные

Attribute	Value
Вес	295,0 g
Потребление воздуха [л/мин]	420,0 l/min
Потребление воздуха	25,200 m³/h
Сила удержания	55,5 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS


Note: Air consumption: The values provided are based on an operating pressure of 5 bar, measured on a suction-tight workpiece. The actual values may differ depending on the properties of the workpiece.



Рабочие характеристики



Потребление воздуха



Сила удержания



Потребление воздуха

Тип	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490



Art.-Nr.: 10.01.01.12689



Сила удержания

Тип	1	2	3	4	5	6
SBS 60 HF	3.20	7.60	12.60	16.00	19.00	21.50
SBS 100 HF	9.00	19.50	31.00	42.00	52.00	61.00
SBS 120 HF	18.50	40.00	61.00	82.00	103.00	120.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12689**Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12689**

Тип	Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593

