


Art.-Nr.: 10.01.01.12812



SGP 40 HT1-60 N035


## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | 高温材質 HT1     |
| 材質の硬度 [ショアA] | 60.0 Shore A |
| サイズ          | 40.00        |

## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| 高さ H2        | 14.50 mm |
| 高さ H         | 20.60 mm |
| ヘッド径 Dk      | 16.0 mm  |
| 内径 d         | 8.00 mm  |
| スプリングストローク Z | 2.3 mm   |
| 径 Ds         | 40.0 mm  |
| 径 Dmax(S)    | 42.0 mm  |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



デザインデータ SGP 40 HT1-60 N035

Art.-Nr.: 10.01.01.12812



## 技術資料

| 属性             | 価値                    |
|----------------|-----------------------|
| 対応ニップルファミリー    | N 035                 |
| 真空パッドの材質       | 高温材質 HT1              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 60.0 Shore A          |
| 吸着力 (-600mbar) | 33.00 N               |
| 質量             | 5.2 g                 |
| ボリューム          | 3.800 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 40.00                 |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                   |
| 製品ファミリー        | SGP                   |

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.12812](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12812)

