




SPL-HT 120 FPM-F-65

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM-F
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	120,00
Température de travail max.	350,0 °C



Données de construction SPL-HT 120 FPM-F-65

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	5,00 mm
Hauteur H	43,00 mm
Diamètre de la tête Dk	105,0 mm
Diamètre intérieur d1	96,0 mm
d2	4,0 mm
Diamètre intérieur d	88,00 mm
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Diamètre Ds	120,0 mm
Hauteur H3	10,00 mm
Diamètre Dmax(S)	130,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13435

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc fluoré FPM-F
Rayon min. de la pièce (convexe)	300,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	675,00 N
Poids propre	138,1 g
Volume	255,000 cm ³
Taille	120,00
Température de travail max.	350,0 °C
Famille de produits	SPL-HT

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13435

