



SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	40,00
Conexión de vacío	G1/4"-HE
Material de la boquilla	Aluminio

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	35,60 mm
Diámetro nominal dn	5,00 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,3 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.12846

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	33,00 N
Peso	12,1 g
Volumen	3,800 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12846

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.12846**

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N035 G1/4-IG DN550
	10.01.01.00821

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.01.12846**

Typ	n
Ventosa plana (redonda)	SGP 40 HT1-60 N035
	10.01.01.12812

