




SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

La piastra di aspirazione SPL-HT FPM-F (parte in elastomero + supporto) viene fornita montata. La fornitura è costituita da:

- Piastra di aspirazione del tipo SPL-HT FPM-F – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Supporto – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: SPL-HT FPM-F



Dati di costruzione SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Fluorocaotchuc FPM-F
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	120,00
Temperatura di lavoro max.	350,0 °C
Connessione	G1/4-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	46,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	25,0 mm
Diametro Ds	120,0 mm
Diametro Dmax(S)	130,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13438

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Fluorocaotchuc FPM-F
Raggio pezzo min. (convesso)	300,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	675,00 N
Peso	295,0 g
Volume	208,000 cm ³
Misura	120,00
Numero di pieghe	0,0
Temperatura di lavoro max.	350,0 °C
Famiglia di prodotti	SPL-HT

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13438

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.13438**

Typ	codice articolo
Piastra di aspirazione (tonda)	SPL-HT 120 FPM-F-65 10.01.01.13435

