

Art.-Nr.: 10.01.01.12846



## Технические данные


| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| размер                        | 40,00                            |
| Вакуумное соединение          | G1/4"-F                          |
| Материал ниппеля              | алюминий                         |

SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG

Плоская присоска SGPN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGP – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SGP, соединительный ниппель SA-NIP



## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 35,60 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 5,00 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4"-F  |
| Длина резьбы LG1          | 12,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 2,3 mm   |
| Диаметр Ds                | 40,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 42,0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SGPN 40 HT1-60 G1/4-IG

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12846](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12846)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.12846



## Технические данные

| Attribute                            | Value                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски                    | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A]        | 60,0 Shore A                     |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4,0 mm                           |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 33,00 N                          |
| Вес                                  | 12,1 g                           |
| Объем                                | 3,800 cm <sup>3</sup>            |
| размер                               | 40,00                            |
| Количество складок                   | 0,0                              |
| Семейство продуктов                  | SGPN                             |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.12846](http://www.schmalz.com/10.01.01.12846)



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12846

| Тип                                           | Количество предметов                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N035 G1/4-IG DN550<br>10.01.01.00821 |



## Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.12846

| Тип                        | Количество предметов                 |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Плоская присоска (круглая) | SGP 40 HT1-60 N035<br>10.01.01.12812 |

