


Art.-Nr.: 10.01.01.13486



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	150.00
接続	4x8.7mm LK38.2 90°

SGF 150 HT1-60 FM1

真空パッド SGFは、ゴム部分とサポートプレートが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド DR-SGF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- サポートプレート: 様々なネジ径をラインアップ


スペアパーツ: DR-SGF

オプション: タッチバルブ、フィルターメッシュ



Art.-Nr.: 10.01.01.13486

デザインデータ



属性	値
グリッパーの長さ L2	36.50 mm
高さ H	27.70 mm
呼び径 dn	14.50 mm
d2	125.0 mm
スレッド G2	G1/4-F
グリッパーの長さ LG2	20.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	93.0 mm
スプリングストローク Z	3.3 mm
径 Ds	148.3 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	27.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	27.0 mm
高さ H5	6.00 mm
径 Dmax(S)	156.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d5	8.7 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGF 150 HT1-60 FM1



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	2,000.0 mm
吸着力 (-600mbar)	1,060.00 N
質量	490.0 g
ボリューム	64.876 cm ³
サイズ	150.00
吸着力 d2	730.00 N
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13486


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13486

フラット真空パッド

SGF 150 HT1-60 FM1



Art.-Nr.: 10.01.01.13486



発注データ アクセサリ **10.01.01.13486**

Typ		本数
タッチバルブ	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
ふるいラウンド	SIEB 27x1 MS-A2 130 0.13/0.06	10.07.01.00110
保護カバー	PC 150	10.01.01.13087
真空パッド用カバー	SU 160	10.01.01.12438



発注データ スペアパーツ **10.01.01.13486**

Typ		本数
SGF用交換用ゴム	DR-SGF 150 HT1-60	10.01.01.13020
プラグ	VR5-S G1/4-AG	10.08.06.00048



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13486