

Плоская присоска (круглая)
SPF 10 ED-65 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.12894




SPF 10 ED-65 SC030

Присоска SPF (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPF (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр



Конструктивные данные SPF 10 ED-65 SC030

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65.0 Shore A
размер	10.00
Высота H	8.50 mm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.20 mm
Высота H	8.50 mm
Диаметр головки Dk	9.6 mm
Внутренний диаметр d1	7.2 mm
Внутренний диаметр d	5.50 mm
Ход пружины Z	1.0 mm
Диаметр Ds	10.5 mm
Диаметр Dmax(S)	12.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12894

Art.-Nr.: 10.01.01.12894



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 030
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65.0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4.0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	8.0 mm
Сила отрыва	5.20 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4.40 N
Вес	0.3 g
Поперечная сила	3.5 N
Объем	0.297 cm ³
размер	10.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12894

