

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 5 NBR-ESD-55 N004


Art.-Nr.: 10.01.01.13787



PFG 5 NBR-ESD-55 N004

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura | 5,00 |



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|-------------------------|---------|
| Altezza H2 | 2,00 mm |
| Altezza H | 6,50 mm |
| Diametro della testa Dk | 7,7 mm |
| Diametro interno d1 | 6,0 mm |
| Diametro interno d | 4,00 mm |
| Freccia elastica Z | 0,9 mm |
| Diametro Ds | 5,0 mm |
| Altezza H3 | 4,00 mm |
| Diametro Dmax(S) | 5,5 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFG 5 NBR-ESD-55 N004



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13787

1

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 5 NBR-ESD-55 N004

Art.-Nr.: 10.01.01.13787



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------------------------|
| Famiglia di nippri | N 004 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 7,5 mm |
| Forza di presa (-600 mbar) | 0,75 N |
| Volume | 0,092 cm ³ |
| Misura | 5,00 |
| Famiglia di prodotti | PFG |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13787



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13787

| Typ | Numero articolo |
|--------------------------------|-----------------|
| Nipplo di collegamento ventosa | 10.01.01.03526 |
| Nipplo di collegamento ventosa | 10.01.01.03518 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13787

2